



## Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA025P



### Bestelldaten

Bestellnummer	251254 CA025P
GTIN	4960664864683
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

SNMG 120408 CA025P Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: CA025P

Spanbrecher: PS

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 4 mm

Vorschub  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 420 m/min

### Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Sorte	CA025P
Spanbrecher	PS
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 420 m/min
Schnitttiefe $a_p$	1 - 4 mm
Schneidstoff	HM
Vorschub $f$	0,15 - 0,6 mm/U
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen