



Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	251356 CA025P
GTIN	4960664864782
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Sorte	CA025P
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	PH
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,25 - 0,8 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 420 m/min
Schnitttiefe a_p	1 - 10 mm
Beschichtung	CVD

ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen