



Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	251754 CA025P
GTIN	4960664857722
Artikelklasse	25E

Beschreibung

VNMG 160408 CA025P Sorte: CA025P
 Spanbrecher: PQ
 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Vorschub f : 0,13 - 0,4 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 105 - 435 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U
Spanbrecher	PQ
Sorte	CA025P
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	105 - 435 m/min
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen