

**Garant**
**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN,  
Typ: 3.5/8-16**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130056 3.5/8-16
GTIN	4062406056254
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
 Mindestbestellmenge: Stück 1  
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
 Gewindeart: UN-LH  
 Schneidstoff: HSS  
 Gänge pro Zoll: 16  
 Gewinde-Ø: 92,075 mm  
 Gesamtlänge L: 180 mm  
 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
 Schaft-Vierkant □: 44 mm  
 Kernloch-Ø: 90,55 mm

**Technische Beschreibung**

Anzahl Schneiden Z	10
Gänge pro Zoll	16
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Schneidstoff	HSS
Anzahl Spannuten	10
Gewindetiefe	138,11 mm
Gesamtlänge L	180 mm

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	44 mm
Kernloch-Ø	90,55 mm
Gewindesteigung	1,588 mm
Gewinde-Ø	92,075 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	3.5/8-16 UN LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer