



Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	252012 CA025P
GTIN	4960664865802
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 420 m/min
Sorte	CA025P
Vorschub f	0,07 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	HQ
Hauptanwendung	P
Beschichtung	CVD

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen