



Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	252014 CA025P
GTIN	4960664865819
Artikelklasse	25E

Beschreibung

WNMG 080408 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: HQ

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm

Vorschub f : 0,07 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 420 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM
Sorte	CA025P
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	HQ
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 420 m/min

Vorschub f	0,07 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a _p	0,5 - 2 mm
Hauptanwendung	P
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen