



Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080412, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte: CA025P



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 252117 CA025P |
| GTIN | 4960664865758 |
| Artikelklasse | 25E |

Beschreibung

WNMG 080412 Wiper CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: WQ

Schnitttiefe a_p : 1 - 3,8 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 420 m/min

Technische Beschreibung

| | |
|---|---------------------|
| Schneidstoff | HM |
| Sorte | CA025P |
| Spanbrecher | WQ |
| Schnitttiefe a_p | 1 - 3,8 mm |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 70 - 420 m/min |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Eckenradius | 1,2 mm |
| Vorschub f | 0,15 - 0,6 mm/U |
| Hauptanwendung | P |
| Beschichtung | CVD |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080412 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 |
| Toleranz | M |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |