

**Garant****Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 3.1/2-18****Bestelldaten**

Bestellnummer	130051 3.1/2-18
GTIN	4062406053925
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNS-LH  
Schneidstoff: HSS  
Gänge pro Zoll: 18  
Gewinde-Ø: 88,9 mm  
Gesamtlänge L: 160 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
Schaft-Vierkant □: 39 mm  
Kernloch-Ø: 87,6 mm

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HSS
Gewindesteigung	1,411 mm
Anzahl Schneiden Z	10
Gewindetiefe	133,35 mm
Kernloch-Ø	87,6 mm
Gewinde-Ø	88,9 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Anzahl Spannuten	10
Gesamtlänge L	160 mm
Schaft-Vierkant □	39 mm
Gänge pro Zoll	18
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	3.1/2-18 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer