




## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PR005S



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 250104 PR005S |
| GTIN          | 4960664836345 |
| Artikelklasse | 25E           |

### Beschreibung

CNMG 120408 PR005S Sorte: PR005S

Spanbrecher: MQ

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 30 - 90 m/min

### Technische Beschreibung

|   |               |
|---|---------------|
| Hauptanwendung                              | S             |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 30 - 90 m/min |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,2 - 1,5 mm  |
| Sorte                                       | PR005S        |
| Schneidstoff                                | HM            |
| Eckenradius                                 | 0,8 mm        |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schlichten    |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Vorschub f                  | 0,03 - 0,12 mm/U              |
| Spanbrecher                 | MQ                            |
| Schnittbedingung            | kontinuierlich                |
| Beschichtung                | Megacoat Hard                 |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408                   |
| Anzahl Wechsel/Schneiden    | 4                             |
| Produktart                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |