




Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PR015S



Bestelldaten

Bestellnummer	250104 PR015S
GTIN	4960664837106
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMG 120408 PR015S Sorte: PR015S
 Spanbrecher: MQ
 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Vorschub f : 0,05 - 0,18 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 25 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	S
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vorschub f	0,05 - 0,18 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	25 - 70 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Spanbrecher	MQ
Schneidstoff	HM
Sorte	PR015S
Beschichtung	Megacoat Hard
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen