

**Garant****Grund- und Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, TiN, Typ: 4.3/4-16****Bestelldaten**

Bestellnummer	130055 4.3/4-16
GTIN	4062406055455
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UN  
Schneidstoff: HSS  
Gänge pro Zoll: 16  
Gewinde-Ø: 120,65 mm  
Gesamtlänge L: 180 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
Schaft-Vierkant □: 44 mm  
Kernloch-Ø: 119,15 mm

**Technische Beschreibung**

Gänge pro Zoll	16
Schaft-Vierkant □	44 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Kernloch-Ø	119,15 mm
Gewindetiefe	180,975 mm
Schneidstoff	HSS
Gesamtlänge L	180 mm
Anzahl Schneiden Z	12

Gewindesteigung	1,588 mm
Anzahl Spannuten	12
Gewinde-Ø	120,65 mm
Gewindeart	UN
Gewindegröße	4.3/4-16 UN
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer