



## Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PR015S



### Bestelldaten

Bestellnummer	250697 PR015S
GTIN	4960664837342
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

DNMG 150608 PR015S Sorte: PR015S

Spanbrecher: MQ

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 25 - 70 m/min

### Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,18 mm/U
Hauptanwendung	S
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	25 - 70 m/min

Sorte	PR015S
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Spanbrecher	MQ
Beschichtung	Megacoat Hard
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen