




Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PR015S



Bestelldaten

Bestellnummer	251162 PR015S
GTIN	4960664837373
Artikelklasse	25E

Beschreibung

SNMG 120404 PR015S Eckenradius: 0,4 mm
Sorte: PR015S
Spanbrecher: MQ
Schnitttiefe a_p : 0,4 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,18 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 25 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,05 - 0,18 mm/U
Spanbrecher	MQ
Schnitttiefe a_p	0,4 - 1,5 mm
Hauptanwendung	S
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	PR015S
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	25 - 70 m/min
Beschichtung	Megacoat Hard
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen