




Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: PR005S



Bestelldaten

Bestellnummer	252114 PR005S
GTIN	4960664836895
Artikelklasse	25E

Beschreibung

WNMG 080408 PR005S Sorte: PR005S

Spanbrecher: MU

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 3,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,15 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 30 - 90 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Hauptanwendung	S
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,05 - 0,15 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	30 - 90 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schnitttiefe a_p	0,5 - 3,5 mm
Sorte	PR005S
Spanbrecher	MU
Beschichtung	Megacoat Hard
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen