

Garant**Grund- und Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, TiN, Typ: 4.1/4-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	130055 4.1/4-12
GTIN	4062406055356
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN
Schneidstoff: HSS
Gänge pro Zoll: 12
Gewinde-Ø: 107,95 mm
Gesamtlänge L: 180 mm
Schaft-Ø D_s: 56 mm
Schaft-Vierkant □: 44 mm
Kernloch-Ø: 105,9 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	56 mm
Gewindesteigung	2,11 mm
Anzahl Spannuten	12
Schneidstoff	HSS
Schaft-Vierkant □	44 mm
Gänge pro Zoll	12
Gewindetiefe	161,925 mm
Gesamtlänge L	180 mm

Kernloch-Ø	105,9 mm
Anzahl Schneiden Z	12
Gewinde-Ø	107,95 mm
Gewindeart	UN
Gewindegröße	4.1/4-12 UN
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer