

Garant
Eckfräser 90°, Zylinderschaft, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/2XL mm


Bestelldaten

Bestellnummer	215801 20/2XL
GTIN	4062406060039
Artikelklasse	210

Beschreibung

Verwendung:

Universeller Einsatz in allen Materialien.

- **Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkularfräsen, Bohrzirkularfräsen, Umfangfräsen.**

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

- **Wechseln Sie die Spannschrauben der Wendeschneidplatten nach längerem Einsatz. Nur gut gefettet (z. B. mit Kupferpaste) einsetzen.**

Werkzeugaustausch: PowerCard

Auskraglänge L_1 : 28 mm

Gesamtlänge L_{ges} : 200 mm

Schaft-Ø D_s h6: 18 mm

passende Wendeschneidplatte: AP.. 1003..

Wendeplattenschrauben-Set: 219814 (8IP; 1,2Nm)

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	20 mm
Gesamtlänge L_{ges}	200 mm
Schaft-Ø D_s h6	18 mm
Auskraglänge L_1	28 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003..
Anzahl Schneiden Z	2

Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2Nm)
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Wendeplattenfräser