

Garant GRIDLINE

## Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 800/6



### Bestelldaten

Bestellnummer	931115 800/6
GTIN	4062406062729
Artikelklasse	9GK

### Beschreibung

#### Ausführung:

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit Schubladen 26×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Schublade **50 mm mit 75 kg** Tragfähigkeit. Schublade **ab 75 mm mit 200 kg** Tragfähigkeit.

#### Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

#### Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

#### Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

### Technische Beschreibung

Schubladen Nutztiefe in G	24
---------------------------	----

Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	250 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladen Nutzbreite	650 mm
ComfortClose	nein
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Anzahl Tür	0
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand	nein
Anzahl Schubladen	6
Höhe	800 mm
Tiefe	700 mm
Gewicht	125 kg
Breite	750 mm
Nutzhöhe	700 mm
Anzahl Auszugboden	0
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz

Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	26x24G
Produktart	Werkzeugschrank

---

## Zubehör

Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931165 75
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931165 100
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	931165 125
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm	931165 250
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 800 mm	931155 800
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	931163 50