

Garant**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 2.1/4-10****Bestelldaten**

Bestellnummer	130051 2.1/4-10
GTIN	4062406053390
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS
Gänge pro Zoll: 10
Gewinde-Ø: 57,15 mm
Gesamtlänge L: 160 mm
Schaft-Ø D_s: 45 mm
Schaft-Vierkant □: 35 mm
Kernloch-Ø: 54,75 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	160 mm
Anzahl Spannuten	6
Schaft-Ø D _s	45 mm
Gewindetiefe	85,73 mm
Gänge pro Zoll	10
Anzahl Schneiden Z	6
Gewindesteigung	2,54 mm

Schneidstoff	HSS
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	35 mm
Kernloch-Ø	54,75 mm
Gewinde-Ø	57,15 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	2.1/4-10 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer