

Garant
Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 2.3/4-8

Bestelldaten

Bestellnummer	130051 2.3/4-8
GTIN	4062406053666
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UN-LH
 Schneidstoff: HSS
 Gänge pro Zoll: 8
 Gewinde-Ø: 69,85 mm
 Gesamtlänge L: 160 mm
 Schaft-Ø D_s: 50 mm
 Schaft-Vierkant □: 39 mm
 Kernloch-Ø: 66,8 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	160 mm
Gänge pro Zoll	8
Schaft-Vierkant □	39 mm
Gewindetiefe	104,78 mm
Gewindesteigung	3,175 mm
Schaft-Ø D _s	50 mm
Anzahl Schneiden Z	8

Kernloch-Ø	66,8 mm
Gewinde-Ø	69,85 mm
Schneidstoff	HSS
Anzahl Spannuten	8
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	2.3/4-8 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer