

**Garant****Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 4-4****Bestelldaten**

Bestellnummer	130051 4-4
GTIN	4062406054175
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNC-LH

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 4

Gewinde-Ø: 101,6 mm

Gesamtlänge L: 180 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Schaft-Vierkant □: 44 mm

Kernloch-Ø: 95,11 mm

**Technische Beschreibung**

Gewindetiefe	152,4 mm
Schaft-Vierkant □	44 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Anzahl Schneiden Z	12
Gewindesteigung	6,35 mm
Kernloch-Ø	95,11 mm
Gewinde-Ø	101,6 mm

Gesamtlänge L	180 mm
Anzahl Spannuten	12
Gänge pro Zoll	4
Schneidstoff	HSS
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	4-4 UNC LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer