

Garant**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN,
Typ: 2.1/4-18****Bestelldaten**

Bestellnummer	130056 2.1/4-18
GTIN	4062406055615
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS
Gänge pro Zoll: 18
Gewinde-Ø: 57,15 mm
Gesamtlänge L: 160 mm
Schaft-Ø D_s: 45 mm
Schaft-Vierkant □: 35 mm
Kernloch-Ø: 55,75 mm

Technische Beschreibung

Gewindetiefe	85,73 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Gewinde-Ø	57,15 mm
Gewindesteigung	1,411 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Schneidstoff	HSS
Kernloch-Ø	55,75 mm

Gänge pro Zoll	18
Anzahl Spannuten	6
Schaft-Ø D _s	45 mm
Schaft-Vierkant □	35 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	2.1/4-18 UNS LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer