

**Garant****Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 3.3/4-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	130051 3.3/4-12
GTIN	4062406054052
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UN-LH

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 12

Gewinde-Ø: 95,25 mm

Gesamtlänge L: 180 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Schaft-Vierkant □: 44 mm

Kernloch-Ø: 93,25 mm

**Technische Beschreibung**

Kernloch-Ø	93,25 mm
Gewindetiefe	142,88 mm
Gewindesteigung	2,11 mm
Gänge pro Zoll	12
Gewinde-Ø	95,25 mm
Anzahl Spannuten	10
Schneidstoff	HSS

Gesamtlänge L	180 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Schaft-Vierkant □	44 mm
Anzahl Schneiden Z	10
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	3.3/4-12 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer