

Garant
**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN,
Typ: 2.1/4-20**

Bestelldaten

Bestellnummer	130056 2.1/4-20
GTIN	4062406055608
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UN-LH
 Schneidstoff: HSS
 Gänge pro Zoll: 20
 Gewinde-Ø: 57,15 mm
 Gesamtlänge L: 160 mm
 Schaft-Ø D_s: 45 mm
 Schaft-Vierkant □: 35 mm
 Kernloch-Ø: 56,03 mm

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	56,03 mm
Schaft-Ø D _s	45 mm
Gewinde-Ø	57,15 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Anzahl Spannuten	6
Schaft-Vierkant □	35 mm
Gewindetiefe	85,73 mm

Gewindesteigung	1,27 mm
Schneidstoff	HSS
Gesamtlänge L	160 mm
Gänge pro Zoll	20
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	2.1/4-20 UN LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer