

Garant
HM-Bohrstange E.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260016 25/12
GTIN	4062406065171
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	250 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Plattengröße	12 mm
Kopflänge L ₁	16 mm
Spannhöhe L ₂	24 mm
Mittenversatz L ₃	15 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
ISO-Code Halter	E25S SCLCR/L12
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	30 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500