

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 46×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 800/7**Bestelldaten**

Bestellnummer	931415 800/7
GTIN	4062406065744
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 50×28G, mit Schubladen 46×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 50-mm bzw. 2G-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Schublade **50 mm mit 75 kg** Tragfähigkeit. Schublade **ab 75 mm mit 200 kg** Tragfähigkeit.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Es können nur GridLine Steck-Trennwände in den Breiten 2G, 4G, 6G, 8G, 10G oder 12 G verwendet werden.

Technische Beschreibung

Tiefe	700 mm
Gewicht	195 kg
Schubladen Nutztiefe in G	24

Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Höhe	800 mm
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Schubladen Nutzfläche in G	46×24
Anzahl Tür	0
Anzahl Schubladen	7
Schubladen Nutzbreite	1150 mm
Breite	1250 mm
Nutzhöhe	700 mm
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Schubladen Nutzbreite in G	46
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	46×24G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931455 75
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	931455 125
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931455 200
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931455 100
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm	931455 250
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 und 1/4 Zoll Anzahl der Werkzeuge 41	953860 41
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	931455 300
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931455 150
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 28G,Höhe 100 mm Gehäusebreite in G 50	958085 50
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 800 mm	931435 800