

**Garant**
**HM-Bohrstange E.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260318 25/11
GTIN	4062406065966
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	11 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	32 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Auskraglänge $L_1$	200 mm
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Mittenversatz $L_3$	16 mm
ISO-Code Halter	E25S SDUCR/L11
Spannhöhe $L_2$	24 mm
Gesamtlänge $L$	250 mm
Schaft-Ø $D_s$	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500