

Garant**HM-Bohrstange E.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links,
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11 mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260321 25/11
GTIN	4062406066079
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	E25S SDQCR/L11
Gesamtlänge L	250 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Spannhöhe L ₂	24 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Auskraglänge L ₁	200 mm
Mittenversatz L ₃	16 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	32 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Plattengröße	11 mm
Schaft-Ø D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500