


Garant
VHM-NC-Präzisions-Anbohrer 142°, unbeschichtet, Ø DC h6: 6mm

Bestelldaten

Bestellnummer	121068 6
GTIN	4045197647771
Artikelklasse	11E

Beschreibung
Ausführung:
Selbstzentrierung durch **1-Schneidengeometrie** bewirkt **höchste Stichmaßhaltigkeit.**
Verwendung:

Mit Spitzenwinkel **142°** für den Eingriff der Hauptschneiden des nachfolgenden Spiralbohrers.

Hinweis:

Drehzahl für den tatsächlichen Bohr-Ø verwenden (nicht generell für den Bohrer-Außen-Ø).

Vorschubwert $f = 0,015$ mm/U beachten!
Technische Beschreibung

Spannutenlänge L_c	8 mm
Nenn-Ø D_c	6 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm ²	0,015 mm/U
Schafttoleranz	h6
Schaft-Ø D_s	6 mm
Gesamtlänge L	50 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Toleranz Nenn-Ø	h6

Spitzenwinkel	142 Grad
Anzahl Schneiden Z	1
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Anbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	200 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	180 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		