

Garant**Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, PSC 63 ultrakurz, Dorn-Ø d1: 22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	308546 22
GTIN	4045197703682
Artikelklasse	31C

Beschreibung**Ausführung:**

- **Mit Balluffchip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen mit Quernut.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Spezienschlüssel Nr. 309840, Fräseranzugsschraube Nr. 309860.

Kühlmittelrohr und Steckschlüssel Nr. 309885; 309893.

Zerspanungsstrategie: HPC

Auskraglänge A-Maß: 25 mm

Außen-Ø D: 48 mm

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861: 22

passender Spezienschlüssel Nr. 309840: 22

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	25 mm
Dorn-Ø d ₁	22 mm

passender Spezialschlüssel Nr. 309840	22
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	22
Außen-Ø D	48 mm
Spann-Ø D ₁	22 mm
Aufnahme	PSC 63 ultrakurz
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Kühlkanalbohrung	verschießbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

Zubehör

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 22 mm	309840 22
-----------------------------------	-----------