

**Kraftspannfutter, HSK-A 100, Ø D1: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	305538 32
GTIN	2050001772077
Artikelklasse	33K

**Beschreibung****Ausführung:**

- Geringe Reibung durch Nadellager.
- Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.
- Staub- und wasserdicht.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.
- Zentrische Werkzeugspannung mit optimaler Rundlaufgenauigkeit.
- Innere Kühlmittelzufuhr.
- Spannkraft bis 4000 Nm.

**Vorteil:**

Lange Werkzeugstandzeiten. Schwingungshemmende Eigenschaften. Hohe Stabilität durch verstärkte Spannmutter.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

**Lieferumfang:**

Inklusive Spannmutter.

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Spannzangen Nr. 309566 – 309570 bzw. Nr. 309575 – 309576.

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
passender Hakenschlüssel Nr. 628400	68 / 75

Spannzangenaußen-Ø D	73 mm
Auskraglänge A-Maß	105 mm
Spannkraft bis	4000 Nm
Aufnahme	HSK-A 100
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kraftspannfutter

## Zubehör

Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309576 16
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309576 12
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309576 20
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309576 6
Hakenschlüsselmit Nase für Muttern-Außen-Ø 68/75 mm	628400 68/75
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309576 8
HSK-Kühlmittelrohr für HSK 32	309880 32
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309576 14
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 25 mm	309576 25
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309576 10