

NT TOOL

Kraftspannfutter, HSK-A 63, Ø D1: 20mm**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 305535 20 |
| GTIN | 2050001772046 |
| Artikelklasse | 33K |

Beschreibung**Ausführung:**

- **Geringe Reibung durch Nadellager.**
- **Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.**
- **Staub- und wasserdicht.**
- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.**
- **Zentrische Werkzeugspannung mit optimaler Rundlaufgenauigkeit.**
- **Innere Kühlmittelzufuhr.**
- **Spannkraft bis 1000 Nm.**

Vorteil:

Lange Werkzeugstandzeiten. Schwingungshemmende Eigenschaften. Hohe Stabilität durch verstärkte Spannmutter.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Spannzangen Nr. 309566 – 309570 bzw. Nr. 309575 – 309576.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------|-------|
| Spannzangenaußen-Ø D | 52 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 90 mm |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Spann-Ø D ₁ | 20 mm |
| passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 52 / 55 |
| Spannkraft bis | 1000 Nm |
| Aufnahme | HSK-A 63 |
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69893 |
| Form | A |
| Innenkühlung | ja |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Kraftspannfutter |

Zubehör

| | |
|--|--------------|
| Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 12 mm | 309575 12 |
| Hakenschlüsselmit Nase für Muttern-Außen-Ø 52/55 mm | 628400 52/55 |
| Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 6 mm | 309575 6 |
| Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 16 mm | 309575 16 |
| Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 8 mm | 309575 8 |
| Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 14 mm | 309575 14 |
| Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 10 mm | 309575 10 |