

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CDCT S40104, Sorte: HB7035****Bestelldaten**

Bestellnummer	268540 HB7035
GTIN	4062406057442
Artikelklasse	211

Technische Beschreibung

Nebenanwendung	K
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	60 - 150 m/min
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,23 mm
Sorte	HB7035
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	SF
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 150 m/min
Hauptanwendung	P

Vorschub f	0,03 - 0,25 mm/U
Beschichtung	TiN
ISO-Code Wendeschneidplatte	CDCT S40104
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen