

**Kraftspannfutter, HSK-A 63, Ø D1: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	305535 32
GTIN	2050001772053
Artikelklasse	33K

Beschreibung**Ausführung:**

- **Geringe Reibung durch Nadellager.**
- **Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.**
- **Staub- und wasserdicht.**
- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.**
- **Zentrische Werkzeugspannung mit optimaler Rundlaufgenauigkeit.**
- **Innere Kühlmittelzufuhr.**
- **Spannkraft bis 4000 Nm.**

Vorteil:

Lange Werkzeugstandzeiten. Schwingungshemmende Eigenschaften. Hohe Stabilität durch verstärkte Spannmutter.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Spannzangen Nr. 309566 – 309570 bzw. Nr. 309575 – 309576.

Technische Beschreibung

Spannzangenaußen-Ø D	73 mm
Auskraglänge A-Maß	105 mm

Spann-Ø D ₁	32 mm
passender Hakenschlüssel Nr. 628400	68 / 75
Spannkraft bis	4000 Nm
Aufnahme	HSK-A 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kraftspannfutter

Zubehör

Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309576 16
Hakenschlüsselmit Nase für Muttern-Außen-Ø 68/75 mm	628400 68/75
HSK-Kühlmittelrohr für HSK 32	309880 32
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309576 6
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309576 8
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309576 14
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309576 10
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309576 12
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 25 mm	309576 25
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309576 20