

**Garant****Scheibenfräser mit Bund Breite  $a_p = 6$  mm,  $\varnothing D$ : 125Lmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218564 125L
GTIN	4045197707505
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

**Verwendung:**

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

**Ersatzteil:**

Nr. 219950 (TX15; 2,2 Nm).

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. IP15** verwenden.

Scheibenfräser bis  $\varnothing D = 200$  mm besorgbar.

**Technische Beschreibung**

Kragen- $\varnothing d_1$	59 mm
effektive Schneidenanzahl $Z_{\text{eff}}$	6
Schneiden- $\varnothing D_c$	125 mm
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	50 mm

maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	29,7 mm
passende Wendeschneidplatte	SNHX
Aufnahmebohrungs- $\emptyset$	32 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	12
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	nein
Werkzeugaustausch	PowerCard
ISO-Code Wendeschneidplatte	SN.. 1203
Wendeplattenschrauben-Set	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Produktart	Scheibenfräser

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219950
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2