

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte GCCT 060202, Sorte: HU7310****Bestelldaten**

Bestellnummer	268590 HU7310
GTIN	4062406057633
Artikelklasse	211

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	AF
Schnitttiefe a_p	0,05 - 1,6 mm
Hauptanwendung	N
Vorschub f	0,03 - 0,25 mm/U
Sorte	HU7310
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 300 m/min
Beschichtung	unbeschichtet

ISO-Code Wendeschneidplatte	GCCT 060202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen