

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TDAT 070101, Sorte: HB7410****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 268620 HB7410 |
| GTIN | 4062406057756 |
| Artikelklasse | 21I |

Technische Beschreibung

| | |
|---|------------------|
| Eckenradius | 0,1 mm |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 40 - 90 m/min |
| Hauptanwendung | Ti |
| Spanbrecher | TIS |
| Vorschub f | 0,05 - 0,23 mm/U |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Sorte | HB7410 |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Schnitttiefe a_p | 0,05 - 0,23 mm |
| Schneidstoff | HM |
| Beschichtung | TiN |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | TDAT 070101 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 |

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen