

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TDAT 070104, Sorte: HB7035****Bestelldaten**

Bestellnummer	268640 HB7035
GTIN	4062406057831
Artikelklasse	21I

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SF
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,23 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 150 m/min
Vorschub f	0,03 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	60 - 150 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Nebenanwendung	K
Sorte	HB7035
Beschichtung	TiN

ISO-Code Wendeschneidplatte	TDAT 070104
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen