

Garant**Planfräser 43° Octo mit Bohrung, für Wendeschneidplatten OF., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 100/7mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	213300 100/7
GTIN	4045197702036
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Planfräser 43° mit bis zu 8 einsetzbaren Schneiden je Wendeschneidplatte.

Verwendung:

Durch die ausgeprägte positive Geometrie werden sehr gute Oberflächen erzielt.
Weichschneidender Planfräser.

Hinweis:

Um alle **8 Schneiden** einsetzen zu können, muss die Wendeplatte **immer in der angegebenen Richtung gedreht werden**.

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \max}$ 2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \max}$ 3,5 mm: (**Z = 7**).

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

maximaler Außen-Ø D_{\max}	109 mm
------------------------------	--------

Wendeplattenschrauben-Set	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Schneiden-Ø D _c	100 mm
Gesamtlänge L _{ges}	50 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm
passende Wendeschneidplatte	OF.. 050405
Anzahl Schneiden Z	7
Einstellwinkel κ	43 Grad
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	43 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219808
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,8 N·m	211750 3,8