

**Garant****VHM-Reibkopf HPC H7 INOX Grundloch, TiAlN, Nenn-Ø D: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	239735 16
GTIN	4045197707383
Artikelklasse	23A

**Beschreibung****Ausführung:**

Wechselkopf-Reibahlensystem **fertig geschliffen für Passung IT7**. Auf die Anwendung angepasste Schneidengeometrie.

**Systemrundlauf  $\leq 5 \mu\text{m}$  (bezogen auf Kopf und Halter) im montierten Zustand.**

Mit kurzen Schneiden und gerade genutet.

**Verwendung:**

**Für Grundloch-Bohrungen.**

Zum HPC-/HSC-Reiben.

**Hinweis:**

**Gesamt nutzbare Länge** =  $L_1$  (Aufnahme Nr. 239740 / 239745) +  $l$  (Wechselkopf Nr. 239710 bis 239735).

Passender Spannschlüssel Nr. 219987.

Einsatz für Drehmomentschlüssel Nr. 219986.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Aufnahmegröße: 10 mm

Schneidenlänge  $l_1$ : 12 mm

Kopflänge  $l$ : 22 mm

Anzahl Schneiden  $Z$ : 6

Vorschub  $f$  in INOX  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,25 mm/U

**Technische Beschreibung**

Anzahl Schneiden $Z$	6
----------------------	---

Aufnahmegröße	10 mm
Nenn-Ø D	16 mm
Schneidenlänge $l_1$	12 mm
Vorschub f in INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/U
Kopflänge l	22 mm
Schlüsselweite	8 mm
Serie	TopCut
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Bohrtoleranz	H7
Verwendung bei Bohrungsart	bei Grundloch
Zerspanungsstrategie	HPC
Innenkühlung	ja
Semi-Standard	ja
passende Aufnahme	GARANT TopCut
Produktart	Schneideinsatz zum Reiben

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	25 m/min	M
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		