

Garant
Schrumpffutter-Verlängerung 3°, schwingungsgedämpft, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/12 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	302417 25/12
GTIN	4045197701916
Artikelklasse	31P

Beschreibung
Ausführung:

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ) bis maximal 80 bar. Inklusive Längeneinstellschraube. Ein in der Verlängerung **gelagerter HM-Kern** dämpft auftretende Schwingungen und reduziert somit Vibrationen.

Maximal zulässige Drehzahl 8.000 min⁻¹.

Vorteil:

- **Vibrationen im Spannsystem vermeiden.**
- **Bessere Werkstück-Oberflächen.**
- **Verbesserung der Werkzeug-Standzeiten.**

Schwingung: gedämpft

Ø D₂: 18 mm

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø D ₁	12 mm
Schaft-Ø d	25 mm
Ø D ₂	18 mm
Gesamtlänge L	300 mm
Produktnameattribut	L = 300 mm
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Schwingung	gedämpft
Produktart	Schrumpffutter-Zubehör

