



Werkstattwagen Assistent 179N mit Edelstahlarbeitsplatte, Typ: 179N-7



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 918276 179N-7 |
| GTIN | 4000896215577 |
| Artikelklasse | 93H |

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Werkstattwagen in doppelwandiger Konstruktion. Gehäuse mit durchgehenden Kantenschutzecken, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und gegenseitiger Auszugssperre. Schubladen mit Selbsteinzug. Arbeitsfläche komplett abgedichtet, Wageninneres vor auslaufenden Flüssigkeiten geschützt.

2 Lenkrollen mit Feststellbremse und 2 Bockrollen.
Arbeitsplatte und Fahrgriff aus rostfreiem Edelstahl.

Bestückung:

Anzahl x Schubladen-Fronthöhe mm: 5 x 81 / 2 x 166

Lackierung:

Blau

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|--------|
| Schubladen Nutztiefe | 398 mm |
| Gewicht | 90 kg |
| Schubladen Nutzbreite | 522 mm |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Höhe | 1020 mm |
| Serie | Assistent |
| Breite | 785 mm |
| Tiefe | 518 mm |
| Typ | 179N-7 |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 25 kg |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % |
| Schubladenauszug | Auszugssperre |
| Produktart | Werkstattwagen |