



## Werkstattwagen Assistent 179N mit Edelstahl-arbeitsplatte, Typ: 179N-8



### Bestelldaten

Bestellnummer	918276 179N-8
---------------	---------------

GTIN	4000896215584
------	---------------

Artikelklasse	93H
---------------	-----

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robuster Werkstattwagen in doppelwandiger Konstruktion. Gehäuse mit durchgehenden Kantenschutzecken, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und gegenseitiger Auszugssperre. Schubladen mit Selbsteinzug. Arbeitsfläche komplett abgedichtet, Wageninneres vor auslaufenden Flüssigkeiten geschützt.

2 Lenkrollen mit Feststellbremse und 2 Bockrollen.  
Arbeitsplatte und Fahrgriff aus rostfreiem Edelstahl.

#### Bestückung:

Anzahl x Schubladen-Fronthöhe mm: 7 x 81 / 1 x 166

#### Lackierung:

Blau

### Technische Beschreibung

Breite	785 mm
--------	--------

Gewicht	90 kg
---------	-------

Serie	Assistent
-------	-----------

Höhe	1020 mm
Typ	179N-8
Tiefe	518 mm
Schubladen Nutzbreite	522 mm
Schubladen Nutztiefe	398 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	25 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Produktart	Werkstattwagen