



Werkstattwagen Assistent 179NXL, Typ: 179NXL-8



Bestelldaten

Bestellnummer	918277 179NXL-8
GTIN	4000896215218
Artikelklasse	93H

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Werkstattwagen in doppelwandiger Konstruktion. Gehäuse mit durchgehenden Kantenschutzecken, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und gegenseitiger Auszugssperre. Schubladen mit Selbsteinzug. Arbeitsfläche komplett abgedichtet, Wageninneres vor auslaufenden Flüssigkeiten geschützt.

2 Lenkrollen mit Feststellbremse und 2 Bockrollen.

Gesamttragfähigkeit 1000 kg. Arbeitsplatte und Fahrgriff aus rostfreiem Edelstahl.

Bestückung:

Anzahl x Schubladen-Fronthöhe mm: 7 x 81 / 1 x 166

Lackierung:

Blau

Technische Beschreibung

Gewicht	125 kg
Schubladen Nutzbreite	696 mm
Typ	179NXL-8

Tiefe	518 mm
Breite	959 mm
Höhe	1020 mm
Serie	Assistent
Schubladen Nutztiefe	398 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Produktart	Werkstattwagen