

Garant GRIDLINE

Vertikalschrank, Tiefe 28G, 2 freitragende Auszüge, Höhe: 1000 mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	942002 1000
GTIN	4062406071660
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Vertikalschrank in 30×28G.

Die Vertikalschränke sind bestückt **mit freitragenden Auszügen**, die mit einer **Einzel-Auszugsicherung** ausgestattet sind, damit immer nur ein Auszug geöffnet werden kann. Die Rahmen der Auszüge sind im 37-mm-Raster gelocht zur Aufnahme von Werkzeugträgern, Fachbodenwannen und Lochwänden. Die Vertikalschränke sind für Boden- bzw. Wandbefestigung vorbereitet und **müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden**. Durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Sonderzubehör:

Die Vertikalauszüge können bestückt werden mit Fachbodenwannen Nr. 942010, Lochwänden Nr. 942015, Werkzeugträgern Nr. 970130.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Vertikalauszüge anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Bei einer Vertikalauszugsbreite von 330 mm können 2 Träger nebeneinander montiert werden.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vertikalauszug Tragfähigkeit: 350 kg

Höhe: 1000 mm

Breite: 750 mm

Tiefe: 700 mm

Breite in G: 30
Tiefe in G: 28
Vertikalauszug Schubladen Breite: 330 mm

Technische Beschreibung

Breite	750 mm
Vertikalauszug Nutzbreite	323 mm
Gewicht	181 kg
Vertikalauszug Nutztiefe	627 mm
Vertikalauszug Schubladen Breite	330 mm
Vertikalauszug Tragfähigkeit	350 kg
Tiefe	700 mm
Vertikalauszug Nutzhöhe	680 mm
Höhe	1000 mm
Breite in G	30
Tiefe in G	28
Materialstärke	1,2 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	700 kg
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	37 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Vertikalschrank