

Garant**INFO Point mit 24 Zoll Monitor, Typ: M/DE****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 948005 M/DE |
| GTIN | 4062406212384 |
| Artikelklasse | 9GS |

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT INFO Point ist ein moderner Computerarbeitsplatz zur Anzeige und Bearbeitung digitaler Informationen, zur Erfassung von Daten, sowie als Rückmeldestation mit angeschlossenem Barcode-Scanner (nicht im Lieferumfang enthalten).

Der INFO Point verfügt über ein robustes Stahlblech-Gehäuse. An der Vorderseite befindet sich auf einer ergonomischen Höhe ein aufklappbares Tablar für die Ablage von Tastatur und Computer-Maus. Unterhalb des Tablars können hinter der abschließbaren Tür PC- oder Linux-Clients im Korpus aufgenommen werden. Das Tablar und die Tür können mit DOM Stiftzylinderschlössern abgesperrt werden. Für die nötige Belüftung, der im Korpus befindlichen Geräte, sorgt das auf der Rückseite befindliche Lochwandraster mit einer Lochung $\square 9 \times 9$ mm im 37-mm-Raster. Es dient gleichzeitig der Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern. Mit fest eingebautem 24 Zoll Monitor. Fahrinheit mit 4 Lenkrollen ($\varnothing 100$ mm), 2 mit Feststellbremse.

Bestückung:

Anzahl Fachboden in Rechnergehäuse: 1

Lackierung:

Korpus anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Rechnergehäuse Nutztiefe | 190 mm |
| Grundfläche Breite | 616 mm |
| Tablar Tiefe | 300 mm |
| Rechnergehäuse Nutzhöhe | 740 mm |
| Tablar Breite | 600 mm |
| Gewicht | 65 kg |
| Höhe | 1570 mm |
| Tablar Arbeitshöhe | 1060 mm |
| Grundfläche Tiefe | 550 mm |
| Rechnergehäuse Nutzbreite | 540 mm |
| Energieversorgung | Netzbetrieben |
| Tablar geschlossen Tiefe | 150 mm |
| Materialstärke | 0,9 mm |
| Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesatz |
| Produktart | INFO Point |