

Garant**Magazinschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Anzahl Klarsichtboxen: 97****Bestelldaten**

Bestellnummer	944113 97
GTIN	4062406073473
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Magazinschrank in 30×11G.

Klarsichtboxen aus transparentem **ABS-Kunststoff** für staubfreie Lagerung. Entnahme des Lagerguts durch Kippen der Klarsichtbox. Für Montagezwecke können Boxen entnommen und aufeinander gestapelt werden.

Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit

Stiftzylinderschloss verschließbar.

Bestückung:

Anzahl Klarsichtboxen (B×T×H): 36 St.50×42×46 mm; 36 St.80×63×70 mm; 25 St.100×97×108 mm

Lieferumfang:

Schrank inklusive Klarsichtboxen.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Gewicht	70,5 kg
Höhe	2000 mm
Breite	750 mm
Tiefe	275 mm
Tiefe in G	11
Breite in G	30
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	500 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Magazinschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------