

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 030102, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7025-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260047 HB7025-1
GTIN	4062406058692
Artikelklasse	211

Beschreibung

CCGT 030102 HB7025-1 Sorte: HB7025-1

Spanbrecher: SF

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,05 - 0,2 mmVorschub f : 0,03 - 0,1 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 300 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,2 mm
Spanbrecher	SF
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Eckenradius	0,2 mm
Sorte	HB7025-1
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 300 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 030102
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen