


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120416, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7210-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250162 HB7210-1
GTIN	4062406058920
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 120416 HB7210-1 Sorte: HB7210-1

Spanbrecher: GM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,4 - 6,5 mm

Vorschub f : 0,3 - 0,7 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Eckenradius	1,6 mm
Schnitttiefe a_p	0,4 - 6,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 450 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM

Spanbrecher	GM
Sorte	HB7210-1
Hauptanwendung	K
Vorschub f	0,3 - 0,7 mm/U
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120416
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen