

Garant GRIDLINE

Computer-Arbeitsstation fahrbar, Typ: DE**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 948211 DE |
| GTIN | 4062406074210 |
| Artikelklasse | 9GS |

Beschreibung**Ausführung:**

Computerschrank mit separat verschließbarer Doppelflügeltür mit Polycarbonat-Scheibe oder mit Druckerklappe. Ausgestattet mit Trennwand für das Tower-Fach mit verzinktem Fachboden, Auszugboden (Tragfähigkeit 45 kg) mit Zugentlastung. Tastaturschublade mit vertiefter und herausnehmbarer Ablageschale, Handballenauflage aus Bambus und Zugentlastung. Alle Schlösser sind gleichschließend. Kabeldurchlass auf Rückseite des Gehäuses. Ablageplatte aus Bambus.

Mit Fahreinheit bestehend aus 2 Bock- und 2 elektrisch leitfähigen Lenk- / Stopp-Rollen Ø 125 mm und Schiebegriffen.

Lieferumfang:

Die fest eingebaute **elektrische Installation** umfasst Steckerleiste (6fach, 250 V / 16 A mit EIN- / AUS-Schalter), Anschlusskabel 1,2 m, Lüfter als Überhitzungsschutz.

Lackierung:

Korpus und Tastaturschublade lichtgrau RAL 7035, Türen, Schubladenblende und Auszugboden anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Technische Beschreibung

| | |
|-------|--------|
| Tiefe | 700 mm |
|-------|--------|

| | |
|----------------------------|---|
| Breite in G | 40 |
| Gewicht | 97 kg |
| Tiefe in G | 28 |
| Breite | 1000 mm |
| Höhe | 1170 mm |
| Unterbau Nutzhöhe | 645 mm |
| Unterbau Nutzbreite links | 700 mm |
| Unterbau Nutzbreite rechts | 223 mm |
| Ein-/Aus-Schalter | ja |
| Steckertyp Eingang | F |
| Nennspannung | 250 V |
| Materialstärke | 0,9 mm |
| Türöffnungswinkel | 250 Grad |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktart | Computer-Arbeitsstation |

Zubehör

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Schiebegriff für GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
|------------------------------------|-------------|