

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7210-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	252070 HB7210-1
GTIN	4062406059156
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 080408 HB7210-1 Sorte: HB7210-1

Spanbrecher: GM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,4 - 6,5 mmVorschub f : 0,3 - 0,7 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7210-1
Vorschub f	0,3 - 0,7 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 450 m/min
Hauptanwendung	K
Spanbrecher	GM
Schnitttiefe a_p	0,4 - 6,5 mm

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen